

**Garant****Trinbor HSS-E, ubelagt, Skær-Ø: MFmm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 118320 MF     |
| GTIN                | 4045197966681 |
| Artikelklasse       | 11C           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med cylindrisk forbor, Ø-tal i noten. Skaft desuden med 3 flader. Kombitrinbor (kerne- og gennemgangshul) **til metriske fingevind** (iht. DIN 60423) M12×1,5, M16×1,5, M20×1,5, M25×1,5, M32×1,5, M40×1,5

**Anvendelse:**

Boring og afgratning, maks. materialetykkelse = trindhøjde (se tabel).

**Teknisk beskrivelse**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Skaft-Ø        | 12 mm                |
| Samlet længde  | 94 mm                |
| Trindhøjde     | 4 mm                 |
| Belægning      | ubelagt              |
| Skæremateriale | HSS E                |
| Norm           | Fabriksstandard      |
| Skaft          | Tre-spændefladeskaft |
| Farvering      | uden                 |
| Produkttype    | Trinbor              |

**Brugerdata**

|                              | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet            |                      |                 |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet            |                      |                 |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet            |                      |                 |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet            |                      |                 |
| GG (G)                       | egnet            |                      |                 |
| Olie                         | egnet            |                      |                 |
| våd, maksimal                | egnet            |                      |                 |
| tør                          | betinget egnet   |                      |                 |