



## Anhugningsspiral DSR, Gevind-Ø: M6X1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086452 M6X1
GTIN	2050001944580
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

**Bemærk:**

**SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivelse

Øjetykkelse F	14 mm
Højde, skruehoved A	33 mm
Anhugningsspiralbredde G	53 mm
Skruehoved-Ø C	30 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	8 mm
Øjevidde E	27 mm

Afstand, mellemstykkeøje D	38 mm
Højde, mellemstykke B	30 mm
Gevindlængde L	15 mm
Gevind-Ø	M6×1
Bæreevne WLL SF 5:1	0,15 t
Bæreevne WLL SF 4:1	0,2 t
Produkttype	Anhugningsspiral