



Anhugningsspiral DSR, Gevind-Ø: M12X1,75



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086452 M12X1,75
GTIN	2050001949127
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Teknisk beskrivelse

Højde, skruehoved A	33 mm
Øjevidde E	27 mm
Skruehoved-Ø C	30 mm
Anhugningsspiralbredde G	53 mm
Øjetykkelse F	14 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	8 mm

Afstand, mellemstykkeøje D	38 mm
Højde, mellemstykke B	30 mm
Gevindlængde L	21 mm
Gevind-Ø	M12×1,75
Bæreevne WLL SF 4:1	1,3 t
Bæreevne WLL SF 5:1	1,05 t
Produkttype	Anhugningsspiral