



Anhugningsspiral DSR, Gevind-Ø: M22X2,5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086452 M22X2,5
GTIN	2050001949080
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Teknisk beskrivelse

Øjetykkelse F	25 mm
Afstand, mellemstykkeøje D	83 mm
Anhugningsspiralbredde G	115 mm
Gevindlængde L	33 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	14 mm
Højde, skruehoved A	62 mm

Højde, mellemstykke B	55 mm
Skruehoved-Ø C	60 mm
Øjevidde E	55 mm
Gevind-Ø	M22×2,5
Bæreevne WLL SF 5:1	3,5 t
Bæreevne WLL SF 4:1	4,5 t
Produkttype	Anhugningsspiral