



Anhugningsspiral DSR, Gevind-Ø: M24X3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086452 M24X3
GTIN	2050001944870
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	14 mm
Gevindlængde L	36 mm
Skruehoved-Ø C	60 mm
Afstand, mellemstykkeøje D	83 mm
Øjevidde E	55 mm
Anhugningsspiralbredde G	115 mm

Højde, mellemstykke B	55 mm
Højde, skruehoved A	62 mm
Øjetykkelse F	25 mm
Gevind-Ø	M24×3
Bæreevne WLL SF 4:1	5,5 t
Bæreevne WLL SF 5:1	4,4 t
Produkttype	Anhugningsspiral