



Anhugningsspiral DSS, Gevind-Ø: M45X4,5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086453 M45X4,5
GTIN	2050001949233
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Teknisk beskrivelse

Øjetykkelse F	149 mm
Højde, mellemstykke B	31 mm
Anhugningsspiralbredde G	33 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	19 mm
Højde, skruehoved A	61 mm
Afstand, mellemstykkeøjje D	104 mm

Gvindlængde L	63 mm
Skruehoved-Ø C	70 mm
Øjevidde E	73 mm
Gvind-Ø	M45×4,5
Bæreevne WLL SF 5:1	14,5 t
Bæreevne WLL SF 4:1	16 t
Produkttype	Anhugningsspiral