



## Anhugningsspiral DSS, Gevind-Ø: M42X4,5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086453 M42X4,5
GTIN	2050001949226
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

**Bemærk:**

**SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivelse

Afstand, mellemstykkeøje D	104 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	19 mm
Gevindlængde L	63 mm
Anhugningsspiralbredde G	33 mm
Højde, mellemstykke B	31 mm
Skruehoved-Ø C	70 mm

Øjevidde E	73 mm
Øjetykkelse F	149 mm
Højde, skruehoved A	61 mm
Gevind-Ø	M42×4,5
Bæreevne WLL SF 5:1	13 t
Bæreevne WLL SF 4:1	15 t
Produkttype	Anhugningsspiral