



## Anhugningsspiral DSS, Gevind-Ø: M36X4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

**Bemærk:**

**SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivelse

Øjevidde E	73 mm
Højde, skruenhoved A	61 mm
Gevindlængde L	54 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	19 mm
Anhugningsspiralbredde G	33 mm
Højde, mellemstykke B	31 mm

Øjetykkelse F	149 mm
Skruehoved-Ø C	70 mm
Afstand, mellemstykkeøje D	104 mm
Gevind-Ø	M36×4
Bæreevne WLL SF 5:1	11 t
Bæreevne WLL SF 4:1	12 t
Produkttype	Anhugningsspiral