



## Anhugningsspiral DSS, Gevind-Ø: M48X5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086453 M48X5
GTIN	2050001949240
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

#### Bemærk:

**SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivelse

Anhugningsspiralbredde G	45 mm
Afstand, mellemstykkeøje D	125 mm
Gevindlængde L	68 mm
Øjetykkelse F	182 mm
Skruehoved-Ø C	90 mm
Øjevidde E	91 mm

Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	19 mm
Højde, skruehoved A	79 mm
Højde, mellemstykke B	38 mm
Gevind-Ø	M48×5
Bæreevne WLL SF 4:1	20 t
Bæreevne WLL SF 5:1	17 t
Produkttype	Anhugningsspiral