

**Garant****Flapskive (ZA), Ø 50,8 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554032 60
GTIN	4045197966735
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Mini-polerflapskiver** med lameller placeret i vifteform giver sammenlignet med traditionelle slibeskiver en **længere standtid, mere fleksible slibeegenskaber** og et **mere ensartet slibebillede** (ruhedsværdi) indtil slidgrænsen.

**Hurtigskiftesystemet** med udvendigt kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Flad, kompakt lamelopbygning beregnet til **svejsesømbearbejdning** og til **afgratningsopgaver**.

**Anvendelse:**

Til rational slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

**Bemærk:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Skive-Ø	50,8 mm
Korn	60
Slibemiddelforkortelse	ZA

Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	19100 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		