



## Automatisk svejsemaske friskluft optrel® vegaview2.5, Farve: AIR



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097977 AIR
GTIN	7640127615898
Artikelklasse	09U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Let automatisk svejsemaske** (482 g) til minimal belastning af hoved- og nakkemuskulatur. Maksimalt udsyn samtidig med **100 % beskyttelse mod UV- og IR-stråling**. Masken har **høj farveægthed** og et lyst trin med høj lysgennemtrængning på 23 %, herved er et nøjagtigt blik på komponenten mulig. Et enkelt tryk på knappen på ydersiden aktiverer **slibefunktionen**. Ideelt til arbejdsmiljøer med dårlig belysning. Med komfortabelt hovedbånd med justeringsmuligheder. Registreringsvinklen for lysbuen kan indstilles med skyder, og følsomheden kan også tilpasses ideelt til arbejdsmiljøet.

- **Mørke beskyttelsestrin: 8 – 12**
- **Lystrin: 2,5**
- **Med 3 V lithium-batteri (levetid 3.000 timer)**
- **Synsfelt svejsefilter: 50 x 100 mm**

**Friskluftudførelsen af optrel® vegaview2.5** har samme produktspecifikationer som standardudførelsen nr. 097949 str. BLACK. Hjelmene kan med få simple greb forbindes med **turboånderåtsværsystemet optrel® e3000X nr. 097978 str. E3000X**.

#### Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmavejsning og -skæring

#### Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

**Passer til:**Nr. 097978 Gr. E3000 åndedrætsværn **optrel® e3000**.**Leveringsomfang:**

1 udvendigt forsatsblad, 1 opbevaringspose

---

**Teknisk beskrivelse**

Klassificering iht. EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Aktiveringstid fra mørk til lys	50 - 1000 ms
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Aktiveringstid fra lys til mørk	0,1 ms
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Svejsemaske