



## NC-højtryksspænder NC8, Type: 125L



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	360405 125L
GTIN	4250364403375
Artikelklasse	34A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kompakt konstruktion:** Optimalt forhold mellem spændeområde / samlet længde. Ønsket spændetryk kan forvælges **uden brug af værktøj; i 11 trin:** Kæbebredde 90 mm, **i 4 trin:** Kæbebredde 125 / 160 / 200 mm. Utrolig stiv basisenhed af GJS-60, **over- og underside slebet, parringsnøjagtighed 0,02 mm.**

#### Kendetegn:

**Fuldstændigt indkapslet, vedligeholdelsesfri og nitreret spindel!**

- Forhøjet funktionssikkerhed.
- Optimeret spånbeskyttelse.
- Minimeret rengøringsbehov.

#### Anvendelse:

Kan anvendes horisontalt eller på siden, **da sidefladerne er slebet med en nøjagtighed på -0,05 mm.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive 2 trinbakker (= standard!), 1 håndsving, 4 spændejern.

#### Specialtilbehør:

- Adapterplader til hurtigt skift af bakker Xtric nr. 361293;361294 str. 125.
- Adapterplader nr. 361297; 361298 str. 125.
- Spændebolt nr. 360025 - 25 M10.

#### Bemærk:

- Målene/bakkesnitsted NC 8 er identiske med Allmatic TC / LC.
- NC 8 (Nr. 360405) erstatter produkterne LC (nr. 360500) og TC (nr. 360400).
- Størrelserne 125 MX og 125 LX leveres med bakkerne nr. 361295 125 og nr. 361296 125.

## Teknisk beskrivelse

Basisenhedslængde a	530 mm
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
$r \pm 0,015$	216 mm
Kæbehøjde h	39,5 mm
Type	125
Langsgående not I H7	20 mm
Spændeområde b	0 - 314 mm
Farvekode til passende tilbehør	NC8
t	144 mm
m	278 mm
Tværgående not n H7	20 mm
Samlet længde L	615 mm
Spændeområde d	87 - 445 mm
Vægt	43 kg
Spændekraft op til maks.	40 kN
Basisenhedshøjde c $-0,02$	100 mm
Antal gevind til emneanslag	7
Forbindelsesstykkebredde $B_1 -0,05$	126 mm
Serie	NC8
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Gvindafstrygersæt Type 125	360822 125
----------------------------	------------