

Garant**Fræsestift Z FINE – meget fin, HM, Type: M1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540440 M1225
GTIN	4045197967206
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form spidskegle** (SKM).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	12 mm
Skaft-Ø	6 mm
Samlet længde	65 mm
Fortanding kort betegnelse	Z FINE
Formbeskrivelse	Spidskegle
Fortanding, finhedsgrad	meget fin
Form	M1225
Hovedlængde	25 mm
Serie	Fortanding Z FINE
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		