


**Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: H0820****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540750 H0820
GTIN	4045197967350
Artikelklasse	52D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

**HOLEX**-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	64 mm
Formbeskrivelse	Flamme
Fortandingstype	kryds-fortandet
Fortanding kort betegnelse	Z7
Fortanding, finhedsgrad	middel
Form	H0820
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	8 mm
Hovedlængde	19 mm

Serie	Fortanding Z7
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		