



Rundhulstansersortiment „UNF“ Ø 16,2 – 63,5 mm i kunststofkuffert, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	834555 1
GTIN	4045197967169
Artikelklasse	86C

Beskrivelse

Udførelse:

Stempler og trykskruer med UNF-fingevind. Med kugletryklejeskruer til nedsat friktion. Kompatibel med alle gængse producenter af pladestansere med UNF-gevind.

Leveringsomfang:

1 stempel med matricer af hver str. til hul-Ø 16,2 (til M16); 20,4 (til M20 hhv. PG13); 22,5 (til M22 hhv. PG16); 25,4 (til M25); 32,5 (til M32); 40,5 (til M40); 50,5 (til M50); 63,5 (til M63).

Ø 16,2 – 25,4 med 3/8 tomme UNF-gevind og Ø 32,5 – 63,5 med 3/4 tomme UNF-gevind.

2 kugleleje-trykskruer **3/8 tomme – UNF**, 40 mm.

1 kugleleje-trykskruer **3/4 tomme – UNF**, 52 mm.

1 kugleleje-trykskruer **3/4 tomme – UNF**, 65 mm.

1 HSS-trinbor (Ø 6 – 21 mm).

1 robust kunststofkuffert med målene 340×280×90 mm.

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Hulværktøj
-------------	------------

