



5-akset spænder TeleCentric, Type: 70K



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361255 70K
GTIN	4250364403030
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:

- Optimal til brug på 5-akse-bearbejdningscentre.
- Mulighed for konventionel opspænding og grebsspænding.
- Teleskopspindel, interferenskontur forbliver uændret.
- Centrisk, enkel programmering uden nulpunktforskydning.
- Emnets tilgængelighed uafhængig af spændvidden.
- Symmetrisk konstruktion = emnet forbliver i midten og parallelt, materialets overmål fordeles symmetrisk.
- Bakkeskift uden værktøj takket være hurtiglukning inden for 10 sekunder / bakkepar.
- Konstant spændekraft vha. teleskopspindel med lavt vedligeholdelsesbehov.
- Som standard med holderboringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem centermål 200.
- Integreret skalaring til finjustering af centrumspøposition.
- Spændekraft 30 kN ved 45 Nm lineært.

Leveringsomfang:

Bæreplade til transport, håndsving, Quick Start Guide.

Specialtilbehør:

Momentnøgle nr. 656050 str. 120, 6-kant-skruebit nr. 643330 str. 14, bakker nr. 361258 – 361264, spændejern nr. 360750 str. 125/160, fikserings- og fastspændingssæt nr. 360530, spændebolte nr. 360025 str. 25M10 og 25M10/138. Bakker nr. 361258– 361260, spændejern nr. 360750 str. 125/160, fikserings- og fastspændingssæt nr. 360530, spændebolte nr. 360025 str. 25M10 og 25M/138.

Teknisk beskrivelse

Farvekode til passende tilbehør	TeleCentric
Vægt	17,5 kg
Spændekraft op til maks.	30 kN
Basisenhedshøjde c	168,9 mm
Bredde B	94 mm
Notbredde n H7	20 mm
Nøglestørrelse, mål	14 mm
Spændeområde S1	16 - 85 mm
Maks. moment	45 Nm
Højde h	27,1 mm
Længde L	286 mm
Spændeområde S2	66 - 135 mm
Serie	TeleCentric
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10/138	360025 25M10/138
Bakkeprisma Type P	361264 P
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10	360025 25M10
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 22 mm	360530 22
Bakkegripp Type 70	361258 70
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 18 mm	360530 18
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 16 mm	360530 16
Spændejernssæt 2 dele Til bakkebredde 125/160 mm	360750 125/160
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 12 mm	360530 12

Momentnøglemed reverserbar skralde Maks. moment 120 Nm	656050 120
Fikserings-/fastspændingssæt Bord-T-notmål 14 mm	360530 14
Bakkeglat Type 70	361260 70
Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang sekskant 14 mm	643329 14