



Klimamåler, Type: 440



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474141 440
GTIN	4029547019289
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Multifunktionsmåler testo 440 til måling af temperatur, fugtighed, tryk, luftstrøm, belysningsstyrke, CO og CO₂.

- **Intuitive og klart strukturerede målemenuer med maksimal betjeningskomfort.**
- **Omfattende udvalg af klimasonder til et stort antal anvendelser.**
- **Specialgreb med kabel- eller Bluetooth-forbindelser. Universelt anvendelig til alle sonder.**
- **Overskuelig parallel visning af 3 værdier.**
- **Intern hukommelse til op til 7500 måleprotokoller**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

inkl. 3 batterier nr. 081561 str. LR6, USB-kabel og kalibreringsprotokol.

Specialtilbehør:

Målesonder nr. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 og kuffert nr. 474161.

Bemærk:

Testo 440 dp med differenstryksensor **til strømningmålinger i partikelholdig luft (pitotrørsmåling), flere** (kabelbundne eller med Bluetooth-overførsel) og **sæt til enhver anvendelse** kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Antal medfølgende batterier	3
Vægt	250 g
Længde	154 mm
Bredde	65 mm
Højde	32 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Interface	Bluetooth-port
Interface	USB-interface
Intern hukommelse	7500 målerapporter
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Klimamåler

Tilbehør

Strømningssonde Type FR	474152 FR
Lufttemperaturføler Type NTC	474144 NTC
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
Fugtigheds- og temperaturføler, kabelbundet Type FT	474146 FT
Lux-sonde Type LUX	474158 LUX
Fugtigheds- og temperaturføler med Bluetooth-forbindelse Type FT	474148 FT
CO2-sonde Type CO2	474156 CO2

Strømningssonde Type HD	474152 HD
kuffert Type K	474161 K