



Strømningssonde, Type: FR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474152 FR
GTIN	4029547018916
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Vingehjuls-målesonde Ø 16 mm til måling af store luftstrømme op til 50 m/s. Til målinger i rør eller kanaler med teleskop, der kan trækkes ud til en længde på 850 mm.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0,6 - 50 m/s
Fejlgrænse (m/sek + % fra måleværdi)	$\pm 0,2 + 1\%$ (0,6 til 40 m/s) $\pm 0,2 + 2\%$ (40,1 til 50 m/s) m/s
Driftstemperatur	-10 - 70 °C
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Strømningssonde

