



Strømningssonde, Type: HD



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474152 HD
GTIN	4029547018848
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Varmetråds målesonde (Ø sondehoved 9 mm) til små luftstrømme op til 30 m/sek. Med teleskop, der kan trækkes ud til en længde på 850 mm. Inklusive temperaturføler.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 30 m/s
Fejlgrænse (m/sek + % fra måleværdi)	$\pm 0,03 + 4 \% (0 \text{ til } 20 \text{ m/s}) \pm 0,5 + 5 \% (20,01 \text{ til } 30 \text{ m/s}) \text{ m/s}$
Driftstemperatur	-20 - 70 °C
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Strømningssonde

