

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-920, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094385 9
GTIN	10076490489394
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip-Technology™: Mikroskopisk små kanaler i nitrilbelægningen leder olien væk fra kontakfladen og garanterer et sikkert greb. Særlig velegnet til metalproduktion, generel fabriks- og maskinvedligeholdelse.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Åndbarhed	god
Føleevne	god
Gribeevne ved fugt	god
DMF-fri	nej
Gribeevne ved olie	meget god

silikonefri	nej
Materiale, belægning	Nitril
Pasform	meget god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Handkestørrelse	9
Serie	HyFlex®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
EN 388	3131A
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Længde	246 mm
Farve	blå
Vægt	25 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitril
Produkttype	Universalhandsker