

**Mitutoyo****Digitalt absolut-måleur med PEAK-funktion, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Multifunktionsmåleur med absolut kapacitiv målestok. Måleværdien gemmes også efter slukning. **Med forbedret PEAK-funktion.** Pga. 50 målinger i sekundet måles spidsværdier mere pålideligt og nøjagtigt.

**Funktion:**

ABS / INC, PRESET, nulstilling, toleranceanalyse. Måleværdiholdedefunktion, MAX- / MIN-funktion. IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Anvendelse:**

Nøjagtig bestemmelse af hhv. højeste eller laveste punkt på en hvælvet flade.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 2 batterier 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497080, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

**Teknisk beskrivelse**

Husets tykkelse	39 mm
-----------------	-------

Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kalibrering	C1
Valgbar aflæsning	0,005 / 0,0001 / 0,00005 tommer
Kabinet-Ø	61 mm
Måleområde	0 - 12,5 mm
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 mm
Indspændingskraft-Ø h6	8 mm
Målekraft	≤ 1,5 N
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,003 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,0001 tommer
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

## Tilbehør

Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
------------------------	----------

Stål-føler Type 2	434900 2
Rubin-føler Type 2	434915 2
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032