

HOLEX**Lommelygte LED og UV med batteri, Type: UV-LED****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Genopladelig LED-lommelygte af eloxeret aluminium med batteri, 3-trins-LED, **med omskiftning til UV-lys, 90° drejeligt hoved** og magnetfod. Den nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.

· **Trykknop overtrukket med gummi.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel.

Teknisk beskrivelse

Akku-kapacitet	2,6 Ah
Lysnet, trin 2	300 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Lysnet	450 lm
Brændetid	2 - 8 h
Hoved-Ø	29 mm
UV-strålingens bølgelængde	395 nm
Antal medfølgende akkuer	1
Samlet længde	158 mm

Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet, trin 3	120 lm
Produkttype	Lommelygte