



Nålemarkør FlyMarker® mini 65/30 Batteridrift., Akku-kapacitet: 2X5,2Ah



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085757 2X5,2
GTIN	2050001945952
Artikelklasse	04F

Beskrivelse

Udførelse:

Til permanent mærkning/markering/skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).

- **Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.**
- **Enkel software, der kan betjenes intuitivt, med adgangskodebeskyttelse.**
- **Farvedisplay med høj opløsning.**
- **Visning af mærkning af hensyn til sikker mærkningsproces.**
- **Brudsikkert hus.**
- **Interfaces: USB-A, USB-B og Ethernet.**
- **Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.**
- **Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.**
- **Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.**
- **Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.**
- **Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)**
- **Inkl. komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)**
- **Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.**
- **Fås på 15 sprog.**

Ekstremt handy, 100 % mobilt **akku-håndmarkeringssystem** med integreret tastatur og højopløsnings-LC-farvedisplay.

Markeringsfelt: 65 × 30 mm.

Norm:

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedelev i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).

- **Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.**
- **Enkel software, der kan betjenes intuitivt, med adgangskodebeskyttelse.**
- **Farvedisplay med høj opløsning.**
- **Visning af mærkning af hensyn til sikker mærkningsproces.**

Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj, HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, **2x18 V lithium-ion-akkuer**, lader.

Bemærk:

Ekstratilbehør: Magnetholdeplade nr. 085758 65/30, søjlestativ nr. 085783 MINI.

maks. markeringsfelthøjde: 30 mm

Interface: USB-interface

Akku-kapacitet: 5,2 Ah

Nominel spænding: 18 V

Vægt inklusive akku: 2,7 kg

Teknisk beskrivelse

Interface	USB-interface
Skrifthøjde	10 mm
Producentbetegnelse	FlyMarker® mini 65/30
Akku-kapacitet	5,2 Ah
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
Nominel spænding	18 V
Vægt inklusive akku	2,7 kg
maks. markeringsfeltbredde	65 mm
maks. markeringsfelthøjde	30 mm
Produkttype	Målemarkør

Tilbehør

Søjlestativ til stationær drift/brug Type MINI	085783 MINI
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 60 grader	085790 60
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 90 grader	085790 90
Magnetholdeplade til FlyMarker® mini Type 65/30	085758 65/30
Logofremstilling fra fil Type LOGO	085785 LOGO
Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 110 grader	085790 110