

**Garant****Skæreskive, high performance-udførelse SMAL, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563277 125
GTIN	4045197967497
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smal udførelse til hurtig, økonomisk skæring ved høj standtid.

**Specifikation:**

**A46R-BF.**

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	125 mm
Formbeskrivelse	lige
Skivebredde	1,6 mm
Specifikation	A46R-BF
Til materialetykkelse	7,7 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		