

Garant**Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, stål, Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563262 115
GTIN	4045197967503
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Ny **high performance-udførelse** fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. **Forbedret skæreydelse** takket være ru, frislubende sideflader, enestående standtid, **forbedrede forskæringsegenskaber**. Den lille skivetykkelse muliggør **hurtig** skæring **uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene snitflader, nærmest ingen graddannelse.**

Specialtype til **stål**, high-performance-udførelse.

Specifikation:**A60S-BF.****Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	22,23 mm
Form	41
Formbeskrivelse	lige
maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹

Skivebredde	1 mm
Specifikation	A60S-BF
Skive-Ø	115 mm
Til materialetykkelse	3 mm
Slibemiddelforkortelse	A
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		