

Garant**Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, stål, Skive-Ø: 230mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 563262 230 |
| GTIN | 4045197967534 |
| Artikelklasse | 51M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Ny **high performance-udførelse** fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. **Forbedret skæreydelse** takket være ru, frislubende sideflader, enestående standtid, **forbedrede forskæringsegenskaber**. Den lille skivetykkelse muliggør **hurtig** skæring **uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene snitflader, nærmest ingen graddannelse.**

Specialtype til **stål**, high-performance-udførelse.

Specifikation:**A46S-BF.****Teknisk beskrivelse**

| | |
|----------------------|------------------------|
| Skivebredde | 1,9 mm |
| Form | 41 |
| Formbeskrivelse | lige |
| maks. omdrejningstal | 6600 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Skive-Ø | 230 mm |
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Specifikation | A46S-BF |
| Til materialetykkelse | 5,7 mm |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| anbefalet angrebsvinkel | 90 grader |
| optimeret til materiale | Stål |
| Drevmaskine | Vinkelslibere |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Skæreskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |