



## Skæreskive, high performance-udførelse PREMIUM\*\*\* EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 115mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	563165 115
GTIN	9009012018806
Artikelklasse	53T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den lille skivetykkelse muliggør **hurtig skæring uden kraftanstrengelser** med stor tidsbesparelse. **Rene snitflader, nærmest ingen graddannelse.**

Meget stabil **high performance-skæreskive** af nyeste generation med komfortabel skærefornemmelse og ekstrem skæreevne takket være ru, frislubende sideflader.

#### Specifikation:

**A60R-BFP.**

### Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	115 mm
Formbeskrivelse	lige
Specifikation	A60R-BFP
Skivebredde	1 mm
Borings-Ø	22,23 mm

Til materialetykkelser	3 - 5 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		