

Garant**Bordvogn T9 med 2 kar, Type: TL92****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Med 2 fastsvejsede olietætte kar med 37 mm høj kant.

Der kan fås et ekstra lad til den midterste etage.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Mellemhylde nr. 918575; hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Læssefladedybde	500 mm
-----------------	--------

Læssefladehøjde, nederst	195 mm
Type	TL92
Dybde	509 mm
Læssefladebredde	850 mm
Hjul-Ø	125 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Vægt	34 kg
Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Bredde	1040 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Højde	875 mm
Læssefladehøjde, øverst	850 mm
Maks. bæreevne	250 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Beholderhøjde	37 mm
Produkttype	Bordvogne