

Garant**Bordvogn T9 med 2 kar, Type: TL96****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejset stålkonstruktion.

Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Med 2 fastsvejsede olietætte kar med 37 mm høj kant.

Der kan fås et ekstra lad til den midterste etage.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Mellemhylde nr. 918575; hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Materiale, hjul	Polyurethan-slidbelægning
Antal faste hjul uden hjulbremse	2

Læssefladehøjde, øverst	935 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Bredde	1190 mm
Hjul-Ø	200 mm
Læssefladehøjde, nederst	280 mm
Maks. bæreevne	500 kg
Læssefladedybde	700 mm
Højde	955 mm
Dybde	709 mm
Type	TL96
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Læssefladebredde	1000 mm
Vægt	56 kg
Beholderhøjde	37 mm
Produkttype	Bordvogne