

**3M****Flapskive 969F Cubitron™ II, glasfiberskive konisk, Ø 115 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	565503 40
GTIN	4054596196100
Artikelklasse	53F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Belagt med **præcisionsformede Cubitron™ II** keramiske korn af hensyn til **maks. slibeeffekt og standtid**.

Perfekt til fladeslibning.

**Anvendelse:**

Ideel til **hurtig** og **kølig slibning** af svært spåntagningsbare ståltyper med kraftige vinkelslibere.

**Teknisk beskrivelse**

Formbeskrivelse	skrå
Borings-Ø	22,23 mm
Korn	40
Skive-Ø	115 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm

optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
tør	egnet		