



## Flapskive V4 Purple Power, (CER) stålpladeskive, skrå til stål og INOX, Ø 125 mm, Korn: 36



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	565450 36
GTIN	4027497009329
Artikelklasse	53L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Flapskive med **høj belægningstæthed** og robust stålpladetallerken til stort tryk. Selvskærpene keramiske korn (CER) på polyesterunderlag til **maksimal slibeydelse** og modstandsevne.

#### Anvendelse:

Til hårde og ru slibeopgaver på flader og kanter.

#### Norm:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Formbeskrivelse: skrå

Borings-Ø: 22,23 mm

### Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	125 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Korn	36

Formbeskrivelse	skrå
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		