



Topnøglesortiment, 1/4 tomme firkant 11 dele, Antal dele: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630372 11
GTIN	3662424080722
Artikelklasse	63V

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Fordel:

- Særligt egnet til trange arbejdssituationer vha. den lave højde.
- op til 50% pladsbesparelse i forhold til konventionelle produkter.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M3 – M8.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 10 stk. str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Skralde: 1 stk.

Opbevaring i: Kunststofboks

Højde: 33 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5,5-14 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	5,5-14 mm

Antal dele	11
Emballage	Kunststofboks
Længde	125 mm
Bredde	65 mm
Højde	33 mm
Produkttype	Topnøgle