



Vinkelspænder, Maksimal spændvidde: 120mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	862500 120
GTIN	4008158016825
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Støbejerns-basisenhed med faste, rent bearbejdede kontaktflader (spændevinkel 90°). Bevægelig spændekæbe til **forskellige materialetværsnit**.

Anvendelse:

Til vinkelnøjagtig spænding af emner ved svejsning eller til monteringsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Maksimal spændvidde	120 mm
Maksimal gennemgang	100 mm
Vægt	7,8 kg
Kæbehøjde	61 mm
Produkttype	Vinkelspænder

