




## Vinkelspænder, let udførelse, Maksimal gennemgang: 30mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	862700 30
GTIN	4008158010427
Artikelklasse	83K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Metalenhed med kunststofbelægning, spændevinkel 90° bevægelige spændebakker, derfor også egnet til **forskellige materialetykkelser**.

#### Anvendelse:

Til vinkelnøjagtig spænding af fladt materiale, profiler osv. ved skruring, limning etc. Må ikke anvendes som svejseskruetvinge.

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde ved 2 ens emner	45 / 45 mm
Spændvidde ved 2 forskellige emner	23 / 63 mm
Maksimal gennemgang	30 mm
Kæbehøjde	30 mm
Produkttype	Vinkelspænder