

**Skæreskive SGP STEEL EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563440 125
GTIN	4007220103920
Artikelklasse	55T

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstra smal **high performance-skæreskive** til meget hurtige, næsten gratfri snit med lav varmebelastning og komfortabel, ergonomisk snitføring. Meget belastbar, højeste skæreydelse og fremragende standtid.

Specifikation:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	lige
Skivebredde	1 mm
Skive-Ø	125 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Til materialetykkelse	3 - 5 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
anbefalet angrebsvinkel	90 grader

optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		