



## Skæreskive SGP STEEL EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 115mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	563440 115
GTIN	4007220103890
Artikelklasse	55T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ekstra smal **high performance-skæreskive** til meget hurtige, næsten gratfri snit med lav varmebelastning og komfortabel, ergonomisk snitføring. Meget belastbar, højeste skæreydelse og fremragende standtid.

#### Specifikation:

**A60Q-CERAMIC SGP STEEL.**

### Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	lige
Skive-Ø	115 mm
Skivebredde	1 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Til materialetykkelse	3 - 5 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
anbefalet angrebsvinkel	90 grader

optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		