




Vinkelspænder, let udførelse, Maksimal gennemgang: 60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	862700 60
GTIN	4008158010410
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Metalenhed med kunststofbelægning, spændevinkel 90° bevægelige spændebakker, derfor også egnet til **forskellige materialetykkelser**.

Anvendelse:

Til vinkelnøjagtig spænding af fladt materiale, profiler osv. ved skruring, limning etc. Må ikke anvendes som svejseskruetvinge. Med hurtigjustering.

Teknisk beskrivelse

Maksimal gennemgang	60 mm
Spændvidde ved 2 forskellige emner	25 / 140 mm
Spændvidde ved 2 ens emner	100 / 100 mm
Kæbehøjde	36 mm
Produkttype	Vinkelspænder