



Ekstra tung high performance-skruetvinge i stål med specialtrykhætte, Spændvidde: 1000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861400 1000
GTIN	4008158007670
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne og fast bøjle i trukket blankstål (specialprofil), sejhærdede og el-galvaniserede. Glidebøjle i stål, sænksmedet, sejhærdet og el-galvaniseret. Slidstærk, letgående stålspindel med metrisk gevind. Lang levetid takket være varmebestandig specialtrykplade med sinterstålindlæg, kan drejes op til 35°. Sejhærdet og bruneret spindel med forskydeligt T-greb.

Anvendelse:

Til tunge og meget tunge opgaver ved fastspænding af emner i stålindustrien, smedeværksteder, lastbil- og maskinindustrien osv. Den bevægelige specialtrykhætte gør det muligt at spænde skrå emner op til 35°. **Maks. spændetryk op til ca. 35000 N.**

Teknisk beskrivelse

Udladning	200 mm
Tværsnit, glideskinne	50×25 mm
Vægt	17,3 kg
Spændvidde	1000 mm

Produkttype

Skruetvinge

Tilbehør

Trykkappe inklusive monteringsmateriale

861430

Spindel med spændepind og trykkappe

861440

Gevindbøsning med sikringsring

861450