



Justerbar skruetvinge, Spændvidde: 1000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861600 1000
GTIN	4008158035833
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Fast bøjle i trukket blankstål (specialprofil), el-galvaniseret. Glidebøjle i stål med trapezgevindspindel og trykplade, der kan vippe op til 30°. Ved at vende glide-bøjlen kan skruetvingen bruges til **udspilingsopgaver** (udadgående tryk).

Anvendelse:

Maks. spændetryk op til ca. 7500 N.

Teknisk beskrivelse

Vægt	3,8 kg
Udladning	120 mm
Spændvidde	1000 mm
Tværsnit, glideskinne	28×11 mm
Produkttype	Skruetvinge

Tilbehør

Tryksko

861605