

**Paralleltvinge (parallelspænder), Maks. spændvidde for tryk: 75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	861900 75
GTIN	4045197167538
Artikelklasse	82C

Beskrivelse**Udførelse:**

Med trapezgevindspindel og 2 svingbare spændeblokke. Spændeblokkene har hver 3 glatte flader og en flade med krydsprisme, og derfor er de universalt anvendelige til at **spænde mange forskellige emner** med.

Anvendelse:

Til **indvendig** og **udvendig spænding** af forskellige emneformer.

Materiale:

Spindel og spændebakker, stål, bruneret.

Teknisk beskrivelse

Spændedybde c	50 mm
Spændvidde for tryk a	0 - 75 mm
Maks. spændekraft	2500 N
Spændvidde for træk b	40 - 115 mm
Produkttype	Skruetvinge

