

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-920, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094385 10
GTIN	10076490489387
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip-Technology™: Mikroskopisk små kanaler i nitrilbelægningen leder olien væk fra kontaktfladen og garanterer et sikkert greb. Særlig velegnet til metalproduktion, generel fabriks- og maskinvedligeholdelse.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Føleevne	god
Gribeevne ved olie	meget god
Pasform	meget god
Handskestørrelse	10
Åndbarhed	god

Materiale, belægning	Nitril
silikonefri	nej
Varmebeskyttelse	kendes ikke
DMF-fri	nej
Gribeevne ved fugt	god
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
EN 388	3131A
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Længde	246 mm
Farve	blå
Vægt	25 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitril
Produkttype	Universalhandsker