

**Paralleltvinge (parallelspænder), Maks. spændvidde for tryk: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	861900 100
GTIN	4045197167545
Artikelklasse	82C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med trapezgevindspindel og 2 svingbare spændeblokke. Spændeblokkene har hver 3 glatte flader og en flade med krydsprisme, og derfor er de universalt anvendelige til at **spænde mange forskellige emner** med.

**Anvendelse:**

Til **indvendig** og **udvendig spænding** af forskellige emneformer.

**Materiale:**

Spindel og spændebakker, stål, bruneret.

**Teknisk beskrivelse**

Spændvidde for tryk a	0 - 100 mm
Spændedybde c	60 mm
Spændvidde for træk b	50 - 150 mm
Maks. spændekraft	3000 N
Produkttype	Skruetvinge

