

Garant**Firedobbelt skralderingnøgle „4 i 1“, Type: 10-19****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Letgående og robuste skraldenøgler på begge sider – kan skiftes til højre- og venstrespænding. På begge sider sidder der hver 2 forskellige nøglebredder. Ekstrem lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Maks. ring-Ø D2	35 mm
Nøglestørrelse ₄	19 mm
Nøglestørrelse ₃	17 mm
Nøglestørrelse ₂	13 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h ₁	15 mm
maks. ringhøjde h ₂	20 mm
Maks. ring-Ø D1	26 mm
Nøglestørrelse ₁	10 mm
Hel længde L	210 mm
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	ja
Produkttype	Skruenøgle