

**Garant****Firedobbelt skralderingnøgle „4 i 1“, Type: 8-13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Letgående og robuste skraldenøgler på begge sider – kan skiftes til højre- og venstrespænding. På begge sider sidder der hver 2 forskellige nøglebredder. Ekstrem lille efterreguleringsvinkel på 5°.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. ring-Ø D1	20,2 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	10 mm
maks. ringhøjde h <sub>2</sub>	16,8 mm
Maks. ring-Ø D2	24,8 mm
Hel længde L	150 mm
Nøglestørrelse <sub>4</sub>	13 mm
Nøglestørrelse <sub>3</sub>	12 mm
maks. ringhøjde h <sub>1</sub>	13,8 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	8 mm
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	ja
Produkttype	Skruenøgle