



Akku-våd-/tørstøvsuger, Type: M18VC2-0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Mobil og kraftfuld 18 V-batteri-våd-/tørstøvsuger.

- **80 mbar undertryk.**
- **Driftstid op til 30 minutter på en akku-opladning (9,0 Ah).**
- **Integreret udblæsningsfunktion.**
- **HEPA-filter fanger 99,97 % af alle støvpartikler.**
- **Beholdervolumen fast / flydende: 9,8 / 7,5 l.**
- **Gennemstrømning 1300 l/min**

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader.

Inklusive filter, sugeslange, grovsmudsdyse og fugedyse.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816; nr. 073827 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Beholdervolumen	7,5 l
Producentbetegnelse	M18VC2-0
Volumenstrøm	1300 l/min

Batterispænding	18 V
Længde, sugeslange	0,47 m
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Vægt uden batteri	5,3 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Batterilader Type M1218SC	073840 M1218SC
Batterilader Type M1418C6	073840 M1418C6