

Hartig

Indvendig dobbelt-kæbemikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426900 75-100
GTIN	4250099624038
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. Afsat og afrundet målekæbe forsynet med hårdmetal. Konstant måletryk pga. skralde. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede delstreger og tal. Forkromet mikrometerskrue. Med justeringsskrue og fastspændingsskrue.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030.

Bemærk:

Udførelse op til 600 mm måleområde fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	21 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	3 µm
Måleområde	75 - 100 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B4
Produkttype	Indvendig kæbemikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig kæbemikrometerskrue Maks.
måleområde 75 mm

022360 75

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 60 mm 484030 60

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 5 mm 484030 5

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm 484030 90

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 275 mm 484030 275

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm 484030 20

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 26 mm 484030 26

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm 484030 35

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 36 mm 484030 36

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm 484030 8

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm 484030 9

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm 484030 7

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm 484030 11

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm 484030 14

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 19 mm 484030 19

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm 484030 10

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 85 mm 484030 85

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 17 mm 484030 17

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm 484030 45

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 175 mm 484030 175

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 46 mm 484030 46

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm 484030 22

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 32 mm 484030 32

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 12 mm 484030 12

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 150 mm	484030 150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 100 mm	484030 100
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 3 mm	484030 3
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 4 mm	484030 4
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm	484030 75
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 34 mm	484030 34
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 15 mm	484030 15
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 125 mm	484030 125
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 38 mm	484030 38
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 6 mm	484030 6
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 44 mm	484030 44
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 28 mm	484030 28
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 42 mm	484030 42
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 24 mm	484030 24
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm	484030 95
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 225 mm	484030 225
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm	484030 65
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 13 mm	484030 13
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 200 mm	484030 200