



Vinkelspænder, Maksimal spændvidde: 90mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	862500 90
GTIN	4008158016832
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Støbejerns-basisenhed med faste, rent bearbejdede kontaktflader (spændevinkel 90°). Bevægelig spændekæbe til **forskellige materialetværsnit**.

Anvendelse:

Til vinkeløjagtig spænding af emner ved svejsning eller til monteringsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Maksimal gennemgang	60 mm
Vægt	3,8 kg
Maksimal spændvidde	90 mm
Kæbehøjde	35 mm
Produkttype	Vinkelspænder

