



HOLEX CleverDrill kortborsæt HSS nr. 113005, type N med kassette, ubelagt, Type: 1-10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	113510 1-10
GTIN	4045197972866
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af kortbor nr. 113005.

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning.

Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Borområde: 1 - 10 mm

Antal bor: 19

Bor i stigende størrelse: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft	Cylindrisk skaft
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Borområde	1 - 10 mm

Antal bor	19
Antal skær Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 1897
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	63 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 2 mm	113005 2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 5 mm	113005 5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 10 mm	113005 10
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 7 mm	113005 7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 6 mm	113005 6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 9 mm	113005 9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 4 mm	113005 4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 8 mm	113005 8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 3 mm	113005 3