



Kerneboremaskine kompakt, Producent-ID: 72721561



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076526 72721561
GTIN	4014586632735
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

- **Faststående boremotor til arbejde på steder, hvor pladsen er trang.**
- **Pladsbesparende betjening fra begge sider via skralde.**
- **Let påsætning af maskinen pga. vægten på 7,5 kg.**
- **Indvendig kølesmøring vha. håndpumpe.**

Ekstremt lille og let 1-gears-Compact-Magnet-kerneboremaskine med vinkelgear og minimale mål til arbejde, hvor pladsen er trang på værkstedet og byggepladsen.

- **Komfort-magnetholdekraftindikator.**
- **Vippesensor.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstallet.**
- **Omdrejningstalshukommelse „Memory Function“.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 × skralde 3/8", 1 × topnøgleforlænger 3/8", kølemiddelpumpe, fastsurringsrem, spånkrog, centreringsstift, berøringsbeskyttelse, ekstra håndgreb, 2 × sekskantnøgle 5 og 8 mm, 2 × sekskantnøgle med T-greb 5 og 8 mm, kuffert.

Emballage: Kuffert

Producentbetegnelse: KBC 35

Effektforbrug: 1100 W

maks. omdrejningstal: 130 - 520 min⁻¹

Værktøjsholder, mål: 3/4" Weldon

Maks. gevindbor-Ø i stål: M12

Maks. spiralbor-Ø i stål: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	KBC 35
Effektforbrug	1100 W
maks. omdrejningstal	130 - 520 min ⁻¹
Maks. gevindbor-Ø i stål	M12 mm
Vægt	7,5 kg
Højde	169 mm
Maks. forsænkings-Ø	32 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	16 mm
Længde, magnetfod	175 mm
Arbejdsslag	46 mm
Værktøjsholder, mål	3/4 tomme Weldon
Bredde, magnetfod	80 mm
Boreddybde	Kernebor i stål maksimalt 35 mm mm
Emballage	Kuffert