

Garant**Polerskive (SiC), Ø 125 mm, Korn: 150****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 566970 150 |
| GTIN | 4045197973306 |
| Artikelklasse | 51M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Elastiske polyurethan-polerskiver forsynet med SiC-slibekorn.

Anvendelse:

Til bearbejdning af større overflader. Ved hjælp af efterfølgende anvendelse af de enkelte kornstørrelser kan der opnås en fin, spejlblank overflade. Der er ikke behov for polerpasta. Optimal til **forbedring af overfladeruhed** efter forslibning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|--|
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Formbeskrivelse | flad |
| optimeret til materiale | INOX |
| optimeret til materiale | Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller |
| optimeret til materiale | Stål |
| Maks. omfangshastighed | 30 m/s |
| Produktnavnsegenskab | Ø 125 mm |

Produkttype

Polerskive

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| tør | egnet | | |